

**Garant****Groefsteekplaat, HB7010, Steekbreedte w: 0,8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273665 0,8
GTIN	4045197941183
Artikelklasse	21L

**Omschrijving****Toepassing:**

Met steekhouder voor plaatbreedte 3 mm.

**Opmerking:**

De snijplathouders moeten bij de steekbreedte passend worden nabewerkt.

**Technische beschrijving**

$a_r$	1,3 mm
Voor borgring volgens DIN471/472	0,7 mm
Steekbreedte w	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	K
Snedecondities	continu
Soort	HB7010
Groeven volgens norm	DIN 471

Groeven volgens norm	DIN 472
Aantal wisselingen/snijanten	2
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	230 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	190 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	150 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	70 m/min	S
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
CuZn	geschikt	250 m/min	N
Uni	geschikt		
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		