

**Afsteekplaat neutraal, HBX25, Steekbreedte w: 3,1 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273010 3,1
GTIN	4045197942326
Artikelklasse	22D

Omschrijving**Toepassing:**

Alleen in combinatie met steekzwaard nr. 273000.

Technische beschrijving

Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,1 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Steekbreedte w	3,1 mm
Coating	TiN
Snedeccondities	continu
Soort	HBX25
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	60 m/min	M
GG(G)	geschikt	80 m/min	K
Continu	geschikt		
droog	geschikt		