

**Garant****Meskopopname cilindrisch, met koelkanaalboring, SK 40 A = 300, Doorn-Ø d1: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301139 22
GTIN	4045197942258
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Vergroot kraagoplegvlak.

**Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.**

**Voordeel:**

Vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

**Levering:**

Inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

**Opmerking:**

Andere maten op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Freesdoornlengte L <sub>4</sub>	19 mm
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Afkoppellengte A-maat	300 mm
Ø D <sub>2</sub>	48 mm
Opname	SK 40 A = 300
Norm	DIN 6357

Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 8000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Trilling	gedempt
Producttype	Meskopopname