

Garant**Meskopopname met trillingsdemping, cilindrisch, met koelkanaalboring, HSK-A 63 A = 300, Doorn-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306713 16
GTIN	4045197942456
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
- Met balluff/RFID-chip-boring.
- Vergroot kraagoplegvlak.

Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.

Voordeel:

Vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

Levering:

Inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840, koelvloeistofleiding nr. 309880.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag.

Technische beschrijving

Doorn-Ø d ₁	16 mm
Freesdoornlengte L ₄	17 mm
Ø D ₂	38 mm
Afkoppellengte A-maat	300 mm
Span-Ø D ₁	16 mm
Opname	HSK-A 63 A = 300

Norm	DIN 6357
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 8000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Trilling	gedempt
Producttype	Meskopopname