

**Garant**
**Meskopopname met trillingsdemping, cilindrisch, met koelkanaalboring,  
HSK-A 63 A = 300, Doorn-Ø d1: 27mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	306713 27
GTIN	4045197942487
Artikelklasse	31A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- **Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.**
- **Met balluff/RFID-chip-boring.**
- **Vergroot kraagoplegvlak.**

**Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.**

**Voordeel:**

Vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

**Levering:**

Inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

**Accessoires:**

Speciale sleutel nr. 309840, koelvloeistofleiding nr. 309880.

**Opmerking:**

Andere maten op aanvraag.

Afkoppellengte A-maat: 300 mm

Ø D<sub>2</sub>: 58 mm

Freesdoornlengte L<sub>4</sub>: 21 mm

**Technische beschrijving**

Freesdoornlengte L <sub>4</sub>	21 mm
Afkoppellengte A-maat	300 mm
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Ø D <sub>2</sub>	58 mm

Span-Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Opname	HSK-A 63 A = 300
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 8000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Trilling	gedempt
Producttype	Meskopopname