



Handlasermeter DISTO™, Type: X4



Bestelgegevens

Bestelnummer	465550 X4
GTIN	7640110697870
Artikelklasse	47C

Omschrijving

Uitvoering:

Slagvaste kunststof behuizing met gebruiksvriendelijke knoppen met symboolopdruk. Hoogwaardige **Leica-optiek** in een bijzonder temperatuurbestendige en stabiele **magnesium behuizing**. Verlicht en roterend kleurendisplay voor optimale leesbaarheid. Power Range Technologie™ voor metingen **tot 150 m zonder richtbord**. Laserklasse 2 volgens ISO 16331-1 getest. Met de **geïntegreerde 360° hellingssensor** kan rechtstreeks de schuine van een object worden gemeten door het instrument tegen het object te houden. Verder zijn hiermee indirecte hoogtemetingen mogelijk. Multifunctioneel eindstuk voor meting vanuit hoeken. Bestand tegen waterstralen en stofdicht dankzij rubberen afdichting. Verzegeld, afwasbaar toetsenblok. Een robuuste rubberen rand aan de voorzijde beschermt de optiek o.a. tegen vallen van geringe hoogte.

Met **digitale doelzoeker (4-voudige zoom)** voor metingen over grote afstanden of bij zonnenschijn.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Beschermtas en handlus. Inclusief 2 × batterij nr. 081561 gr. LR6.

Opmerking:

Datatransfer via Bluetooth® Smart ook op smartphone d.m.v. app Leica 'DISTO™ Plan' (Android vanaf versie 4.3, Apple vanaf iPhone 4s). Eenvoudig maken van schetsen.

Technische beschrijving

Bereik	150 m
IP-klasse	IP 65
Meetnauwkeurigheid	±1,0 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Optellen/afrekken	ja
Aansluiting	Bluetooth-interface
Aantal inbegrepen batterijen	2
Oproep van laatste metingen	ja
Statiefschroefdraad	1/4 UNC inch
Hellingsensor	360 graden
Oppervlakte- en volumeberekening	ja
Voeding	081561 LR6
Multifunctioneel eindstuk	ja
Lengte	132 mm
Gewicht	184 g
Hoogte	29 mm
Digitale doelzoeker met zoom	4-voudig
Breedte	56 mm
Indirecte meting (Pythagoras)	ja
Minimaal-/maximaalmeting	ja
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Laserklasse volgens IEC 825-1	2
Producttype	Afstandsmeter

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6

081561 LR6