



## Handlasermeter DISTO™, Type: X4SET



### Bestelgegevens

Bestelnummer	465550 X4SET
GTIN	2050001951458
Artikelklasse	47C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Slagvaste kunststof behuizing met gebruiksvriendelijke knoppen met symboolopdruk. Hoogwaardige **Leica-optiek** in een bijzonder temperatuurbestendige en stabiele **magnesium behuizing**. Verlicht en roterend kleurendisplay voor optimale leesbaarheid. Power Range Technologie™ voor metingen **tot 150 m zonder richtbord**. Laserklasse 2 volgens ISO 16331-1 getest. Met de **geïntegreerde 360° hellingssensor** kan rechtstreeks de schuine van een object worden gemeten door het instrument tegen het object te houden. Verder zijn hiermee indirecte hoogtemetingen mogelijk. Multifunctioneel eindstuk voor meting vanuit hoeken. Bestand tegen waterstralen en stofdicht dankzij rubberen afdichting. Verzegeld, afwasbaar toetsenblok. Een robuuste rubberen rand aan de voorzijde beschermt de optiek o.a. tegen vallen van geringe hoogte.

Met **digitale doelzoeker (4-voudige zoom)** voor metingen over grote afstanden of bij zonschijn.

**Ruimtelijk meten met P2P-technologie.** Ook van ontoegankelijke punten. Bij gebruik van de DISTO™ Plan-app kunnen tekeningen met maten als CAD-bestand worden geëxporteerd.

#### Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

#### Levering:

Beschermtas en handlus. Inclusief 2 × batterij nr. 081561 gr. LR6.  
Inclusief statiefadapter DST360, statief TRI120 en koffer.

**Opmerking:**

Datatransfer via Bluetooth® Smart ook op smartphone d.m.v. app Leica 'DISTO™ Plan' (Android vanaf versie 4.3, Apple vanaf iPhone 4s). Eenvoudig maken van schetsen.

## Technische beschrijving

Voeding	081561 LR6
Meetnauwkeurigheid	±1,0 mm
Statiefschroefdraad	1/4 UNC inch
Oppervlakte- en volumeberekening	ja
Aantal inbegrepen batterijen	2
IP-klasse	IP 54
Bereik	150 m
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Optellen/af trekken	ja
Minimaal-/maximaalmeting	ja
Oproep van laatste metingen	ja
Hellingssensor	360 graden
Hoogte	29 mm
Digitale doelzoeker met zoom	4-voudig
Indirecte meting (Pythagoras)	ja
Gewicht	184 g
Lengte	132 mm
Aansluiting	Bluetooth-interface
Multifunctioneel eindstuk	ja
Breedte	56 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Laserklasse volgens IEC 825-1	2
Producttype	Afstandsmeter

---

## Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6

081561 LR6