

Garant**Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad met trillingsdemping, conische vorm, HSK-A 63, Schroefdraad M × lengte L1: M12X174****Bestelgegevens**

Bestelnummer	307038 M12X174
GTIN	4045197942906
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met RFID/Balluff-chip-boring. Conische uitvoering. **Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.**

Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 301342, verloopstuk nr. 301344, koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Opmerking:

Densimet-opnames resp. VHM-verlengstukken voor inschroeffreesen nr. 301374 – 301379 en nr. 301361 – 301368.

Afkoppellengte A-maat: 200 mm

Boring-Ø D₁: 12,5 mm

Ø D₂: 21 mm

Buiten-Ø D: 40 mm

Nuttige lengte L₁: 174 mm

L₂: 5 mm

Technische beschrijving

Ø D ₂	21 mm
L ₂	5 mm

Nuttige lengte L ₁	174 mm
Afkoppellengte A-maat	200 mm
Buiten-Ø D	40 mm
Boring-Ø D ₁	12,5 mm
Schroefdraad M	M12×174
Opname	HSK-A 63
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Trilling	gedempt
Producttype	Inschroeffreesopname