



Handlasermeter DISTO™, Type: X3



Bestelgegevens

Bestelnummer	465550 X3
GTIN	7640110697047
Artikelklasse	47C

Omschrijving

Uitvoering:

Slagvaste kunststof behuizing met gebruiksvriendelijke knoppen met symboolopdruk. Hoogwaardige **Leica-optiek** in een bijzonder temperatuurbestendige en stabiele **magnesium behuizing**. Verlicht en roterend kleurendisplay voor optimale leesbaarheid. Power Range Technologie™ voor metingen **tot 150 m zonder richtbord**. Laserklasse 2 volgens ISO 16331-1 getest. Met de **geïntegreerde 360° hellingssensor** kan rechtstreeks de schuimte van een object worden gemeten door het instrument tegen het object te houden. Verder zijn hiermee indirecte hoogtemetingen mogelijk. Multifunctioneel eindstuk voor meting vanuit hoeken. Bestand tegen waterstralen en stofdicht dankzij rubberen afdichting. Verzegeld, afwasbaar toetsenblok. Een robuuste rubberen rand aan de voorzijde beschermt de optiek o.a. tegen vallen van geringe hoogte.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Beschermtas en handlus. Inclusief 2 × batterij nr. 081561 gr. LR6.

Opmerking:

Datatransfer via Bluetooth® Smart ook op smartphone d.m.v. app Leica 'DISTO™ Plan' (Android vanaf versie 4.3, Apple vanaf iPhone 4s). Eenvoudig maken van schetsen.

Technische beschrijving

Lengte	132 mm
Optellen/aftrekken	ja
Oproep van laatste metingen	ja
Gewicht	184 g
IP-klasse	IP 65
Voeding	081561 LR6
Multifunctioneel eindstuk	ja
Indirecte meting (Pythagoras)	ja
Meetnauwkeurigheid	±1,0 mm
Hellingsensor	360 graden
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Statiefschroefdraad	1/4 UNC inch
Aansluiting	Bluetooth-interface
Minimaal-/maximaalmeting	ja
Aantal inbegrepen batterijen	2
Oppervlakte- en volumeberekening	ja
Bereik	150 m
Breedte	56 mm
Hoogte	29 mm
Serie	DISTO™
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Laserklasse volgens IEC 825-1	2
Producttype	Afstandsmeter

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6

081561 LR6