

**Garant****Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad met trillingsdemping, conische vorm, HSK-A 63, Schroefdraad M × lengte L1: M16X224****Bestelgegevens**

Bestelnummer	307038 M16X224
GTIN	4045197942975
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met RFID/Balluff-chip-boring. Conische uitvoering. **Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.**

**Toepassing:**

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

**Accessoires:**

Verlengstuk nr. 301342, verloopstuk nr. 301344, koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

**Opmerking:**

Densimet-opnames resp. VHM-verlengstukken voor inschroeffreesen nr. 301374 – 301379 en nr. 301361 – 301368.

Afkoppellengte A-maat: 250 mm

Boring-Ø D<sub>1</sub>: 17 mm

Ø D<sub>2</sub>: 29 mm

Buiten-Ø D: 40 mm

Nuttige lengte L<sub>1</sub>: 224 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Technische beschrijving**

L <sub>2</sub>	5 mm
Afkoppellengte A-maat	250 mm

Schroefdraad M	M16x224
Boring-Ø D <sub>1</sub>	17 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Buiten-Ø D	40 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	224 mm
Opname	HSK-A 63
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Trilling	gedempt
Producttype	Inschroeffreesopname