

Garant
XDMT120516ZDSR, HB4130, Type: INOX


Bestelgegevens

Bestelnummer	212893 INOX
GTIN	4045197943200
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	1,2 mm
Type	INOX
Hoekradius	1,6 mm
Plaatdikte S	5.56 mm
ISO-code wisselplaat	XDMT120516ZDSR
Soort	HB4130
Snijmateriaal	HM
aanbevolen snijdiepte $a_{p \max}$	1,2 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	2 mm

Programmeerradius bij $a_{p\max}$	3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	190 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	170 m/min	M
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		