

**Garant****XDMT090416ZDSR, HB4130, Type: INOX**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	212879 INOX
GTIN	4045197943149
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ 

## Technische beschrijving

Voeding $f_z$ per tand	1,1 mm
Type	INOX
Hoekradius	1,6 mm
Plaatdikte S	4.76 mm
ISO-code wisselplaat	XDMT090416ZDSR
Soort	HB4130
Snijmateriaal	HM
aanbevolen snijdiepte $a_{p \max}$	1,1 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1,5 mm

Programmeerradius bij $a_{p\max}$	3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	190 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	170 m/min	M
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		