

**Garant****Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, SK 40,  
Schroefdraad M × lengte L1: M10X125****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301309 M10X125
GTIN	4045197943934
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Cilindrische uitvoering.

**Toepassing:**

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Technische beschrijving**

L <sub>2</sub>	5 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Afkoppellengte A-maat	144 mm
Boring-Ø D <sub>1</sub> tolerantie IT6	10,5 mm
Buiten-Ø D	34 mm
Schroefdraad M	M10×125
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	125 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Inschroeffreesopname