

Garant
HiRunER precisie-ER-spantanghouder, PSC 63 A = 100, voor ER-spantangmaat: 32

Bestelgegevens

Bestelnummer	308542 32
GTIN	4045197944115
Artikelklasse	31C

Omschrijving
Uitvoering:

Buiten- en binnenconus zijn geslepen en voor geluidsarmer draaien zijn alle schachten speciaal bewerkt. Inclusief RFID/Balluff-chip-boring, hoogrendement-spanmoer tot 25000 min⁻¹.

Voordeel:

- **Uitstekende rondloopnauwkeurigheid in het systeem (houder + spantang + spanmoer), 3 µm rondloop met een 2 µm-spantang, 6 µm rondloop met een 5 µm-spantang.**
- **Extreme houdkrachten (tot factor 2 vergeleken met standaard-ER-houder).**
- **Trillingsverminderend effect door 2-delige spanmoer.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 – vorm A en B.

Levering:

Inclusief **precisiespanmoer**.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309885, dopsleutel nr. 309893, ER-spantangen nr. 308901 – 309432, haaksleutel nr. 628400, resp. momentsleutel nr. 309749 of nr. 628520.

Opmerking:

- **Spant alleen nominale Ø tot schacht-Ø tolerantie h 10.**
- **Spanmoer niet in combinatie met een afdichting gebruiken.**
- **Precisie-spantanghouder altijd in combinatie met precisiespanmoer nr. 309617 gebruiken.**
- **Te gebruiken in combinatie met Fahrion-spantangen.**
- **Verwijderen van de blauwe designring op de Fahrion HP-2µm ER-spantangen noodzakelijk**

Verspaningsstrategie: HSC
ER-spansleutels nr. 309748; nr. 309749: 32
Spanbereik: 2 - 20 mm
Afkoppellengte A-maat: 100 mm
Buiten-Ø D: 52 mm
Reserve-ER-spanmoer nr. 309617: 32

Technische beschrijving

Voor ER-spantangen	32
Afkoppellengte A-maat	100 mm
ER-spansleutels nr. 309748; nr. 309749	32
Spanbereik	2 - 20 mm
Reserve-ER-spanmoer nr. 309617	32
Buiten-Ø D	52 mm
Opname	PSC 63 A = 100
Opnamenorm	ISO 26623-1
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder