

Garant**Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB, SK 40 kort, Doorn-Ø d1: 13mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300835 13
GTIN	4045197944276
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen. Met balluff/RFID-chip-boring.

GARANT – Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Toepassing:

- **Met passpie voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.**
- **Met meeneemring voor frezen met dwarsleuf DIN 1880 en frezen DIN 1830.**

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840.

Opmerking:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

Technische beschrijving

Freesdoornlengte L ₄	23 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	13
Doorn-Ø d ₁	13 mm
Afkoppellengte A-maat	55 mm
Reserve-meeneemring nr. 309870	13

Buiten-Ø D	27 mm
Freesdoornlengte L ₃ met meeneemring	18 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	13
Span-Ø D ₁	13 mm
Opname	SK 40 kort
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Freesopsteekdoorn