

**ER-spantanghouder cilindrisch, voor ER-spantang-maat: 20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300683 20
GTIN	4045197944245
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Cilindrische houders met Weldonschacht inclusief ER-moer.
Doorlopende boring voor inwendige koeling aanwezig.

Toepassing:

voor de spanhouderverlenging in Weldon- of spantanghouders.

Accessoires:

Spansleutel = nr. 309680 – 309740.

ER-spantangen nr. 308878 – 309434, reserve-ER-moer nr. 309580 – 309650.

Opmerking:

Niet geschikt voor krimprocedures.

Technische beschrijving

Schacht-Ø d	25 mm
Spanbereik	1 - 13 mm
Voor ER-spantangen	20
Buiten-Ø D	34 mm
L ₂	19,5 mm
Schachtlengte L ₁	85,5 mm
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm

Verspaningsstrategie	HSC
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spantanghouder