

**Garant****Spanhuls cilindrisch, ER-spantang: 16****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 319291 16     |
| GTIN          | 4045197943590 |
| Artikelklasse | 31V           |

**Omschrijving****Uitvoering:****Boorstangsnelwisselsysteem.**

Via de buitendiameters op te nemen in een standaardboorstanghouder of wisselplaatboorhouder.

**Toepassing:**

Voor binnenbewerking met boorstangen.

**Levering:**

Inclusief spanmoer met buitendraad.

**Opmerking:**

Vooraf instellen bijvoorbeeld via GARANT nr. 354760 VG1 of 355010 VGBASIC met reductiestuk nr. 354773 (huls nr. 313291 gr. 25 met extra reductiestuk nr. 319426; 319428 resp. in gr. 40/32). Ook direct spannen van ER-spantangen mogelijk.

**Technische beschrijving**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Geschikt voor    | Nr. 319283 |
| Ø d <sub>1</sub> | 25 mm      |
| Span-Ø           | 16 mm      |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Schroefdraad M                   | M24×1    |
| Basishouder-Ø d <sub>2</sub>     | 32,5 mm  |
| I <sub>2</sub> met wisseladapter | 40 mm    |
| I <sub>2</sub> met spantang ER   | 18 mm    |
| Producttype                      | Spanhuls |