

Garant**Spanhuls cilindrisch, ER-spantang: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319291 40
GTIN	4045197943606
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:****Boorstangsnelwisselsysteem.**

Via de buitendiameters op te nemen in een standaardboorstanghouder of wisselplaatboorhouder.

Toepassing:

Voor binnenbewerking met boorstangen.

Levering:

Inclusief spanmoer met buitendraad.

Opmerking:

Vooraf instellen bijvoorbeeld via GARANT nr. 354760 VG1 of 355010 VGBASIC met reductiestuk nr. 354773 (huls nr. 313291 gr. 25 met extra reductiestuk nr. 319426; 319428 resp. in gr. 40/32). Ook direct spannen van ER-spantangen mogelijk.

Technische beschrijving

Span-Ø	40 mm
Ø d ₁	50 mm
Geschikt voor	Nr. 319289

Basishouder-Ø d ₂	64 mm
Schroefdraad M	M50×1,5
I ₂ met wisseladapter	60,5 mm
I ₂ met spantang ER	28 mm
Producttype	Spanhuls