

Garant**Snelwisseladapter ER40, d=64,5, Span-Ø: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319289 16
GTIN	4045197943699
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:****Boorstangsnelwisselsysteem.**

Met een spanmoer met buitendraad wordt de snelwisseladapter in de cilindrische spanhuls of VDI-houder voor directe aanpassing vastgeschroefd.

Toepassing:

Voor binnenbewerking met boorstangen.

T.b.v.:

Boorstangen met 1, 2 of 3 spanvlakken.

Levering:

Sluitschroeven voor koelkanaalboringen, blindgroefstuk.

Opmerking:

Vooraf instellen bijvoorbeeld via GARANT nr. 354760 VG1 of 355010 VGBASIC met reductiestuk nr. 354773 (huls nr. 313291 gr. 25 met extra reductiestuk nr. 319426; 319428 resp. in gr. 40/32).

Technische beschrijving

Productnaamattribuut	d=64,5
Producttype	Snelwisseladapter

Accessoires

Montagehulpmiddel Voor boorstangsnelwisselsysteem 16

319299 16