

**Garant****Frees- en draaispanhouder, PSC 63, ER-spantang: 32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319295 32
GTIN	4045197943736
Artikelklasse	31V

**Omschrijving****Uitvoering:****Boorstangsnelwisselsysteem.**

Snelwisseladapters nr. 319285; 319286; 319289 worden direct in de houder vastgeschroefd. Zeer stabiele combinatie met minimale uitsteeklengte.

**Toepassing:**

Voor binnenbewerking met boorstangen.

**Norm:**

ISO 26623-1.

**Levering:**

Inclusief spanmoer met buitendraad.

**Opmerking:**

Vooraf instellen bijvoorbeeld via GARANT nr. 354760 VG1 of 355010 VGBASIC met reductiestuk nr. 354773 (huls nr. 313291 gr. 25 met extra reductiestuk nr. 319426; 319428 resp. in gr. 40/32). Ook direct spannen van ER-spantangen mogelijk.

**Technische beschrijving**

x met spantang ER	62 mm
l <sub>2</sub> met wisseladapter	103 mm

l <sub>2</sub> met spantang ER	76 mm
x met wisseladapter	89 mm
Buiten-Ø d <sub>3</sub>	63 mm
Basishouder-Ø d <sub>2</sub>	48 mm
Schroefdraad M	M40×1,5
Opname	PSC 63
Producttype	Snelwisseladapter