

Garant**Zaagblad-adapter, met schroefdraad, Voor zaagblad-Ø: 40/50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	179907 40/50
GTIN	4045197942067
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Ni-coating voor een verbeterde slijtagebescherming.

Toepassing:

Samen met cirkelzaagbladen voor zaagsysteem. voor het groef- en doorfrezen.

Opmerking:

Opname voor zaagblad-adapter met schroefdraad zie catalogus deel 3.

Opvolger van nr. 179905.

Technische beschrijving

Spanschroevenset	219985 (TX15; 4,2 Nm)
L ₁	35 mm
Totale lengte L _{totaal}	36,8 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Ø D ₂	24 mm
Opnamedraad M	M12
Aantal bevestigingsboringen	3
Steekcirkel bevestigingsboringen	17,5 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Inwendige koeling	ja

Producttype

Zaagbladopname

Accessoires

Bevestigingsschroeven-set10-delig

219985