

**Garant****Zaagblad-adapter, met schroefdraad, Voor zaagblad-Ø: 63/80/100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	179907 63/80/100
GTIN	4045197942074
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ni-coating voor een verbeterde slijtagebescherming.

**Toepassing:**

Samen met cirkelzaagbladen voor zaagsysteem. voor het groef- en doorfrezen.

**Opmerking:**

Opname voor zaagblad-adapter met schroefdraad zie catalogus deel 3.

**Opvolger van nr. 179905.**

**Technische beschrijving**

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	41,8 mm
Spanschroevenset	219985 (TX15; 4,2 Nm)
$L_1$	40 mm
Opnamedraad M	M16
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
$\varnothing D_2$	32 mm
Aantal bevestigingsboringen	4
Steekcirkel bevestigingsboringen	25,5 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Inwendige koeling	ja

Producttype

Zaagbladopname

---

**Accessoires**

Bevestigingsschroeven-set10-delig

219985