

Garant
VHM-hoekfrees vorm C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 12 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	208037 12
GTIN	4045197943750
Artikelklasse	11X

Omschrijving
Uitvoering:

 Hoektolerantie $\pm 8'$.

Opmerking:

Voor het frezen van geleidingen in de gereedschapsmakerij en machinebouw.

 Tot aan volle verspaning f_z met 50% reduceren.

Inwendige koeling: nee

Aantal tanden Z: 6

Aantal tanden Z: 6

 Vrijloop-Ø D_1 : 5 mm

Totale lengte L: 55 mm

 Schacht-Ø D_s : 10 mm

 Voeding f_z in staal < 900 N/mm²: 0,04 mm

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	12 mm
Aantal tanden Z	6
Totale lengte L	55 mm
Voeding f_z in staal < 900 N/mm ²	0,04 mm
Schacht-Ø D_s	10 mm
Vrijloop-Ø D_1	5 mm
Vorm	C

Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 1833
Tolerantie nominale Ø	js16
Aanzetrichting	horizontaal
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling	nee
Schachttolerantie	h6
Hoekfasehoek	60 graden
Gekleurde ring	groen
Producttype	Schachtfrees