

**Weldonhouder met koelkanaalboring, HSK-A 63 kort, Span-Ø D1: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	304278 25
GTIN	4045197944368
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Met niet-afsluitbare koelkanaalboringen.**

- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **HSK-functievlakken bewerkt.**

**Toepassing:**

voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB.

**Accessoires:**

koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

**Opmerking:**

HSK 40 en 50, vorm A en E zijn af fabriek leverbaar.

**Technische beschrijving**

Reservespanschroef nr. 309900	25
Afkoppellengte A-maat	110 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Buiten-Ø D	65 mm
Opname	HSK-A 63 kort
Opnamenorm	ISO 12164-1

Opnamenorm	DIN 69882-4
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 20000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

---

## Accessoires

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 25 mm	309900 25
---	-----------