

**Garant**
**ER-spantanghouder Mini slank, HSK-A 63 A = 70, voor ER-spantang-maat: 16**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	305709 16
GTIN	4045197944511
Artikelklasse	31A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met Balluff-chip-boring.**
- **Doorgang opgeboord (= ER11).**
- **HSK-functievlakken bewerkt.**

**Levering:**

Inclusief High-speed ER-mini-moer uitgebalanceerd (G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>).

**Accessoires:**

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, ER-spantangen nr. 308881 – 309430, ER-spansleutel mini nr. 309740.

Verspaningsstrategie: HSC

Buiten-Ø D: 22 mm

Reserve-ER-mini-moer nr. 309650: 16

**Technische beschrijving**

Reserve-ER-mini-moer nr. 309650	16
Voor ER-spantangen	16 mm
Buiten-Ø D	22 mm
Nuttige lengte L <sub>N</sub>	33 mm
Opname	HSK-A 63 A = 70

Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder