

Garant
ER-spantanghouder Mini slank, HSK-A 63 A = 70, voor ER-spantang-maat: 11

Bestelgegevens

Bestelnummer	305709 11
GTIN	4045197944504
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met Balluff-chip-boring.**
- **Doorgang opgeboord (= ER11).**
- **HSK-functievlakken bewerkt.**

Levering:

Inclusief High-speed ER-mini-moer uitgebalanceerd (G2,5 / 25000 min⁻¹).

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, ER-spantangen nr. 308881 – 309430, ER-spansleutel mini nr. 309740.

Verspaningsstrategie: HSC

Buiten-Ø D: 16 mm

Reserve-ER-mini-moer nr. 309650: 11

Technische beschrijving

Voor ER-spantangen	11 mm
Reserve-ER-mini-moer nr. 309650	11
Buiten-Ø D	16 mm
Nuttige lengte L _N	34 mm
Opname	HSK-A 63 A = 70

Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder