

Garant
ER-spantanghouder Mini / slank Vorm ADB, SK 40 A = 70, voor ER-spantangmaat: 16

Bestelgegevens

Bestelnummer	300649 16
GTIN	4045197944498
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

Spanmoer uitgebalanceerd **voor HSC**. ER11-doorgang opgeboord. Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

· **Standaard met Balluff-chip-boring.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens DIN 6499.

Levering:

Inclusief High-Speed ER-mini-moer nr. 309650.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutel nr. 309740.

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806. AB-spansleutels nr. 308820; 308830.

Verspaningsstrategie: HSC

Spanbereik: 0,5 - 10 mm

Buiten-Ø D: 22 mm

Geschikte spansleutel nr. 309740: 16

Technische beschrijving

Geschikte spansleutel nr. 309740	16
Spanbereik	0,5 - 10 mm
Voor ER-spantangen	16 mm
Buiten-Ø D	22 mm

Nuttige lengte L_N	45 mm
Opname	SK 40 A = 70
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder