

**Garant****Weldonhouder Vorm ADB met koelkanaalboring, BT 50 kort, Span-Ø D1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302650 32
GTIN	4045197944740
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Met afsluitbare koelkanaalboringen.**

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø D	72 mm
Reservespanschroef nr. 309900	32
Span-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Afkoppellengte A-maat	105 mm
Opname	BT 50 kort
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-2

Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Rondloopnauwkeurigheid	$\leq 3 \mu\text{m}$
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

---

## Accessoires

Reservespanschroef Voor span- $\varnothing$ D1 32 mm	309900 32
--	-----------