

Garant**ER-spantanghouder Vorm ADB, BT 50 kort, voor ER-spantang-maat: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302818 40
GTIN	4045197944856
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

buiten- en binnenconus geslepen.

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Balanceerkwaliteit G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Spanmoer uitgebalanceerd (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Optimale slijtage-eigenschappen resp. draaimomentoverbrenging door gecoate precisiespanmoer.**

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens **DIN 6499 vorm A en vorm B.**

Levering:

inclusief ER-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 – 309745 resp. nr. 613300.
Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Opmerking:

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Verspaningsstrategie: HSC

Spanbereik: 3 - 26 mm

Afkoppellengte A-maat: 80 mm

Buiten-Ø D: 63 mm

Reserve-ER-spanmoer: 40

ER-spansleutel: 40

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	63 mm
ER-spansleutel	40
Voor ER-spantangen	40
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Spanbereik	3 - 26 mm
Reserve-ER-spanmoer	40
Opname	BT 50 kort
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 20000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40	309680 40
--	-----------