

**Garant****Meskopopname met koelkanaalboring, vorm ADB, BT 30 kort, Doorn-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303010 16
GTIN	4045197944863
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. Vorm ADB.

Met 4 koelkanaalboringen.

- **Cilindrische vorm.**
- **Met Balluff-chip-boring.**
- **Vergroot kraagoplegvlak.**

**Voordeel:**

vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

**Levering:**

Inclusief freesaantrekbout.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802. Speciale sleutel nr. 309840.

**Opmerking:**

Andere maten op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	16
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	16
Buiten-Ø D	38 mm

Afkoppellengte A-maat	35 mm
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Opname	BT 30 kort
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	ADB
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname