

**Garant****ER-spantanghouder Vorm ADB, BT 50 kort, voor ER-spantang-maat: 32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302818 32
GTIN	4045197944849
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

buiten- en binnenconus geslepen.

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Balanceerkwaliteit G2,5/25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Spanmoer uitgebalanceerd (G2,5/25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Optimale slijtage-eigenschappen resp. draaimomentoverbrenging door gecoate precisiespanmoer.**

**Toepassing:**

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens **DIN 6499 vorm A en vorm B.**

**Levering:**

inclusief ER-spanmoer.

**Accessoires:**

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 – 309745 resp. nr. 613300.  
Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Opmerking:**

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Verspaningsstrategie: HSC

Spanbereik: 2 - 20 mm

Afkoppellengte A-maat: 80 mm

Buiten-Ø D: 50 mm

Reserve-ER-spanmoer: 32

ER-spansleutel: 32

## Technische beschrijving

Buiten-Ø D	50 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Reserve-ER-spanmoer	32
Spanbereik	2 - 20 mm
ER-spansleutel	32
Voor ER-spantangen	32
Span-Ø D <sub>1</sub>	2-20 mm
Opname	BT 50 kort
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	ADB
Balancerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 20000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder

## Accessoires

ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 32	309680 32
--	-----------