

Garant**Meskopopname met koelkanaalboring, vorm ADB, BT 30 kort, Doorn-Ø d1: 27mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 303010 27 |
| GTIN | 4045197944887 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min⁻¹. Vorm ADB.

Met 4 koelkanaalboringen.

- **Cilindrische vorm.**
- **Met Balluff-chip-boring.**
- **Vergroot kraagoplegvlak.**

Voordeel:

vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802. Speciale sleutel nr. 309840.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Afkoppellengte A-maat | 40 mm |
| Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 27 |
| Doorn-Ø d ₁ | 27 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Buiten-Ø D | 50 mm |
| Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 27 |
| Span-Ø D ₁ | 27 mm |
| Opname | BT 30 kort |
| Norm | DIN 6357 |
| Opnamenorm | JIS B6339 |
| Opnamenorm | ISO 7388-2 |
| Vorm | ADB |
| Koelkanaalboring | niet afsluitbaar |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Meskopopname |