

**Garant****Meskopopname met koelkanaalboring, vorm ADB, BT 50 A = 100, Doorn-Ø d1: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303035 22
GTIN	4045197944948
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. Vorm ADB.

Met **4** koelkanaalboringen.

- **Cilindrische vorm.**
- **Met Balluff-chip-boring.**
- **Vergroot kraagoplegvlak.**
- **Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.**

**Voordeel:**

vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

**Levering:**

Inclusief freesaantrekbout.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802. Speciale sleutel nr. 309840.

**Opmerking:**

Andere maten op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Doorn-Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Buiten-Ø D	48 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	22

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	22
Span-Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Opname	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	ADB
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname