

Garant
Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB, BT 40 kort, Doorn-Ø d1: 22mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	302895 22
GTIN	4045197944993
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min⁻¹. Vorm ADB.

Toepassing:

Met passpie voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.

Met meeneemring voor frezen met dwarsleuf DIN 1880 en kopfrezen DIN 1830.

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantreibout.

Accessoires:

Aantreibouten (AB) nr. 308760 – 308802. Speciale sleutel nr. 309840.

Opmerking:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantreibout nr. 309861.

Technische beschrijving

Reserve-meeneemring nr. 309870	22
Buiten-Ø D	40 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	22
Afkoppellengte A-maat	55 mm
Doorn-Ø d ₁	22 mm
Reserve-freesaantreibout nr. 309860/309861	22

Span-Ø D ₁	22 mm
Opname	BT 40 kort
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Freesopsteekdoorn