

Garant**Hydrodehn-spanhouder HT kort, PSC 63, Span-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308556 20
GTIN	4045197945105
Artikelklasse	31C

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Axiale lengteverstelling (verstelling 10 mm) mogelijk.**
- **Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.**
- **Zeer grote totale stijfheid dankzij geoptimaliseerde constructie.**

Toepassing:

Zeer hoge draaimomenten **550 Nm**, uitvoering HT (High Torque).

- **Voor boren, ruimen en frezen.**
- **Voor zware verspaning bij het frezen.**
- **Ideale dempingseigenschappen, daardoor een optimaal werkstukoppervlak en hogere standtijd, en de spindel wordt gespaard.**

Accessoires:

Reduceerhulzen nr. 302150; 302155; 302160 en 302165.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	20 mm
Buiten-Ø D	49 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Nuttige lengte L ₁	41 mm
Geschikte reduceerhuls	302160; 302155

Opname	PSC 63
Opnamenorm	ISO 26623-2
Opnamenorm	ISO 26623-1
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Hydrohouder