

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260725 25/12
GTIN	4045197945143
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	A25R SSKCR/L12
Totale lengte L	200 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	32 mm
Instelhoek κ	75 graden
Afkoppellengte L_1	75 mm
geschikte wisselplaat	SC.. 1204..
Wisselplaatschroevenset	269028 25
Spanhoogte L_2	24 mm
Middenverplaatsing L_3	17 mm
Plaatafmeting	12 mm
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20

674248 TX20

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500