

**Garant****Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260724 25/12
GTIN	4045197945129
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	SC.. 1204..
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	32 mm
Plaatafmeting	12 mm
Spanhoogte $L_2$	24 mm
Afkoppellengte $L_1$	75 mm
ISO-code houder	A25R SSKCR/L12
Middenverplaatsing $L_3$	17 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 25
Totale lengte L	200 mm
Instelhoek $\kappa$	75 graden
Schacht-Ø $D_s$	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20

674248 TX20

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500