

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260724 20/09
GTIN	4045197945112
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Spanhoogte L_2	19 mm
Instelhoek κ	75 graden
Afkoppellengte L_1	60 mm
geschikte wisselplaat	SC.. 09T3..
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Plaatafmeting	9 mm
Totale lengte L	180 mm
ISO-code houder	A20Q SSKCR/L09
Middenverplaatsing L_3	13 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	25 mm
Schacht-Ø D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500