

**Garant****eco-Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/09mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260020 20/09
GTIN	4045197945167
Artikelklasse	21U

## Omschrijving

### Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid. Met koeling van de vrije oppervlakken.

### Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: SCLCR/L 2020X09

geschikte wisselplaat: CC.. 09T3..

Functiebreedte L<sub>4</sub>: 25 mm

Koplengte L<sub>1</sub>: 27 mm

Totale lengte L: 86 mm

Wisselplaatschroevenset: 269028 28

## Technische beschrijving

Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Schachtgrootte	20 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	27 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 28
Plaatafmeting	9 mm
ISO-code houder	SCLCR/L 2020X09
Totale lengte L	86 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15