


Garant**eco-Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260020 16/09
GTIN	4045197945150
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid. Met koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: SCLCR/L 1616X09

geschikte wisselplaat: CC.. 09T3..

Functiebreedte L₄: 20 mm

Koplengte L₁: 27 mm

Totale lengte L: 74 mm

Wisselplaatschroevenset: 269028 28

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	27 mm
ISO-code houder	SCLCR/L 1616X09
Functiebreedte L ₄	20 mm
Plaatafmeting	9 mm

Wisselplaatschroevenset	269028 28
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Totale lengte L	74 mm
Schachtgrootte	16 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15