

**Garant****Snijkop, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261305 20/11
GTIN	4045197945242
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

GARANT eco-systeem-klemdraaihouder met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid. Met koeling van de vrije oppervlakken.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr.317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: SVJCR/L 2020X11

geschikte wisselplaat: VC.. 1103..

Functiebreedte  $L_4$ : 25 mm

Koplengte  $L_1$ : 40 mm

Totale lengte L: 99 mm

Wisselplaatschroevenset: 269023 1

**Technische beschrijving**

Koplengte $L_1$	40 mm
Plaatafmeting	11 mm
Wisselplaatschroevenset	269023 1
Schachtgrootte	20 mm

Totale lengte L	99 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
ISO-code houder	SVJCR/L 2020X11
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Serie	Eco
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500