

Garant**Snijkop, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261305 16/11
GTIN	4045197945235
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT eco-systeem-klemdraaihouder met interne koelstroomtoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelstroomstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid. Met koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr.317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: SVJCR/L 1616X11

geschikte wisselplaat: VC.. 1103..

Functiebreedte L₄: 20 mm

Koplenkte L₁: 34 mm

Totale lengte L: 81 mm

Wisselplaatschroevenset: 269023 1

Technische beschrijving

Plaatafmeting	11 mm
Functiebreedte L ₄	20 mm
Schachtgrootte	16 mm
Koplenkte L ₁	34 mm

Totale lengte L	81 mm
ISO-code houder	SVJCR/L 1616X11
Wisselplaatschroevenset	269023 1
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Serie	Eco
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8