

Garant**Snijkop, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/16mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261305 20/16
GTIN	4045197945259
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT eco-systeem-klemdraaihouder met interne koelvloeistofoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid. Met koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr.317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: SVJCR/L 2020X16

geschikte wisselplaat: VC.. 1604..

Functiebreedte L₄: 25 mm

Koplengte L₁: 40 mm

Totale lengte L: 99 mm

Wisselplaatschroevenset: 269023 3

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269023 3
Schroef voor onderlegplaat	269013 1
Onderlegplaat	259033 5
Plaatafmeting	16 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
ISO-code houder	SVJCR/L 2020X16
Schachtgrootte	20 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1604..
Koplengte L ₁	40 mm
Totale lengte L	99 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15