

Garant**Snijkop, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261305 25/16
GTIN	4045197945266
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT eco-systeem-klemdraaihouder met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiërs wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid. Met koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr.317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: SVJCR/L 2525X16

geschikte wisselplaat: VC.. 1604..

Functiebreedte L_4 : 32 mm

Koplengte L_1 : 40 mm

Totale lengte L: 111,5 mm

Wisselplaatschroevenset: 269023 3

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	VC.. 1604..
Wisselplaatschroevenset	269023 3
Plaatafmeting	16 mm
Schachtgrootte	25 mm

Onderlegplaat	259033 5
Totale lengte L	111,5 mm
ISO-code houder	SVJCR/L 2525X16
Functiebreedte L ₄	32 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 1
Koplengte L ₁	40 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15