

Garant**eco-klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/11mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261103 16/11
GTIN	4045197945273
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Met koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900-319886.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: SVJBR/L 1616X11

geschikte wisselplaat: VB.. 1103..

Functiebreedte L₄: 20 mm

Koplengte L₁: 34 mm

Totale lengte L: 81 mm

Wisselplaatschroevenset: 269023 1

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269023 1
ISO-code houder	SVJBR/L 1616X11
geschikte wisselplaat	VB.. 1103..
Plaatafmeting	11 mm

Funcatiebreedte L_4	20 mm
Koplengte L_1	34 mm
Schachtgrootte	16 mm
Totale lengte L	81 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8