

Garant**eco-klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/11 mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261103 20/11
GTIN	4045197945280
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Met koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900-319886.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: SVJBR/L 2020X11

geschikte wisselplaat: VB.. 1103..

Functiebreedte L_4 : 25 mm

Koplengte L_1 : 40 mm

Totale lengte L: 99 mm

Wisselplaatschroevenset: 269023 1

Technische beschrijving

Schachtgrootte	20 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1103..
Koplengte L_1	40 mm
ISO-code houder	SVJBR/L 2020X11

Functiebreedte L ₄	25 mm
Wisselplaatschroevenset	269023 1
Totale lengte L	99 mm
Plaatafmeting	11 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8