

Garant**eco-klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/16mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261103 20/16
GTIN	
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Met koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900-319886.

Technische beschrijving

ISO-code houder	SVJBR/L 2020X16
Schroef voor onderlegplaat	269013 1
Koplengte L ₁	40 mm
Schachtgrootte	20 mm
Wisselplaatschroevenset	269023 3
geschikte wisselplaat	VB.. 1604..
Totale lengte L	99 mm
Plaatafmeting	16 mm
Onderlegplaat	259033 5

Serie	Eco
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15