

Garant**Krimphouder met 4 koelkanaalboringen, vernikkeld, SK 50 kort, Span-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302287 20
GTIN	4045197945549
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Premium-uitvoering: vernikkelde uitvoering met 4 afsluitbare **koelkanaalboringen**.

Geïntegreerde lengteverstelling van het gereedschap (verstelafstand 10 mm).

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Levering:

4 stuks M3-sproeibouten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	20 mm
Ø D ₂	33 mm

Afkoppellengte A-maat	80 mm
Buiten-Ø D	42 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Opname	SK 50 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder