

**Garant****Krimhouder met 4 koelkanaalboringen, vernikkeld, SK 40 kort, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302237 12
GTIN	4045197945464
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Premium-uitvoering: vernikkelde uitvoering met 4 afsluitbare **koelkanaalboringen**.

Geïntegreerde lengteverstelling van het gereedschap (verstelafstand 10 mm).

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

**Levering:**

4 stuks M3-sproeibouten.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroeven set nr. 309906 gr. 180.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	80 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar

Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Buiten-Ø D	32 mm
Opname	SK 40 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder