

**Garant****Weldonhouder vernikkeld met koelkanaalboring, HSK-A 63 kort, Span-Ø D1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	304272 16
GTIN	4045197945594
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **HSK-functievlakken bewerkt.**

**GARANT:** Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).  
Speciale vernikkeling.

**Met afsluitbare koelkanaalboringen.**

**Toepassing:**

voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB.

**Accessoires:**

koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

**Opmerking:**

HSK 40 en 50, vorm A en E zijn af fabriek leverbaar.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	80 mm
Buiten-Ø D	48 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Reservespanschroef nr. 309900	16

Opname	HSK-A 63 kort
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69882-4
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

---

## Accessoires

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 16 mm	309900 16
---	-----------